

Garant**GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 100/7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212817 100/7
GTIN	4045197939418
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Varaosa:**

Kääntöteränruuvisarja nro 219812 (15IP; 5,0Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 5,0** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	7
Porrastuskulma α_{\max}	0,57 astetta
Kokonaispituus L_{ges}	63 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,5 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	80,34 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{\min}	184 mm
Sisäjäähdytys	kyllä

Sopiva kääntöterä	XDM.120516
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	198 mm
Terän $\varnothing D_c$	100 mm
Kiinnitysreiän \varnothing	32 mm
$\varnothing D_3$	84 mm
Sarja	Power Q
Asetuskulma κ	11 astetta
Fz Helix	0,8
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP