

Garant**GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 66/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212817 66/5
GTIN	4045197939395
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Varaosa:**

Kääntöteränruuvisarja nro 219812 (15IP; 5,0Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 5,0** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	116 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	46,34 mm
Terien lkm Z	5
Kokonaispituus L _{ges}	50 mm
KiinnitysreiänØ	27 mm
Sopiva kääntöterä	XDM.120516
Terän Ø D _c	66 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	130 mm
$\varnothing D_3$	50 mm
Porrastuskulma α_{\max}	0,99 astetta
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,5 mm
Sarja	Power Q
Asetuskulma κ	11 astetta
Fz Helix	0,8
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP