

**Garant****GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 35/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212816 35/2
GTIN	4045197939326
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Varaosa:**

Kääntöteränruuvisarja nro 219812 (15IP; 5,0Nm).

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 5,0** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjähdytystä.

**Tekninen kuvaus**

Terän Ø D <sub>c</sub>	35 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	47 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	54 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	68 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuskulma α <sub>max</sub>	2,99 astetta
Ø D <sub>3</sub>	19 mm
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
Sopiva kääntöterä	XDM.120516

Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	15,34 mm
Terien lkm Z	2
Kiinnityskierre M	M16
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	1,5 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Sarja	Power Q
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu  
vääntömomentti 5,0 Nm

211750 5,0

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx  
Plus® -profili 15IP

674252 15IP