

Garant**Kopiojyrsin 0° negatiivinen, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212145 63/6
GTIN	4045197939470
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus, tasainen käynti.

- **Korkea taso- ja pyörintätarkkuus.**
- **Portaaton asetuksen säätö lastuamissärmän kuluessa.**

Huom:

Lukitusruuveja ja lukkorenkaita **ei** saa käyttää käytettäessä kääntöteriä, joilla on positiivinen mitoitus.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

RD..10 – $a_{p\ max} = 2,5\ mm$.

Tekninen kuvaus

Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	124 mm
Porrastuskulma α_{max}	1 astetta
Terien lkm Z	6

Porrastuspituus L kun α_{\max}	47,94 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Lukitusruuvisarja	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Pyöröporausjyrsintä a_p	2,5 mm
Terän $\varnothing D_c$	63 mm
$\varnothing D_3$	51 mm
Kiinnitysreiän \varnothing	22 mm
Sopiva kääntöterä	RD..12T3
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	114 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	15 - 27 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP

674252 15IP

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm

211750 3,8