

Garant**GARANT Softcut® HSI, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 40/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214904 40/5
GTIN	4045197939463
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Kulumista kestävä lämpökäsitelty teräs korroosionsuojapinnoitteella. Tarkka kääntöterän kiinnitys määritellyllä kiristysmomentilla. Väljä ja tiheä hammastus yksilöllisiin jyrsästrategioihin.

Käyttö:

Erityisesti pienempitehoisiin koneisiin ja työstöön suurissa syvyyksissä.

Huomautus:

Kaikkien **4 särmän** käyttö edellyttää, että kääntöterää **käännetään aina merkittyn suuntaan (vastapäivään)**.

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Tarkat 90°:n kulmat valitsemalla $a_p = 6$ mm.

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	28,7 mm
Kokonaispituus L _{ges}	40 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Terän Ø D _c	40 mm
Terien lkm Z	5

enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	6 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Kiinnityskierre M	M16
Sopiva kääntöterä	SO.. 0836..
Sarja	Softcut®
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219863