

Garant**APMX 16..12 PDER, HB7635, Tyyppi: INOX**

Tilaustiedot

Tilausnumero	215749 INOX
GTIN	4045197938947
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot koskevat jyrsimiä nro 215705 - 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 7$ mm.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,15 mm
tyyppi	INOX
ISO-koodi-kääntöterä	APMX 16..12 PDER
Laji	HB7635
Lastuava aine	KM
Pöytälevyn paksuus	5,76 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu rajoituksin	700 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu rajoituksin	500 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu rajoituksin	350 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu rajoituksin	230 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu rajoituksin	230 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu rajoituksin	170 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu rajoituksin	120 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu rajoituksin	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu rajoituksin	35 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		