

Garant**APMX 16..12 TR, HB735, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215762 UNI
GTIN	4045197938954
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelaastuamisarvot koskevat jyrsimiä nro 215705 - 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 7$ mm.
Pöytälevyn paksuus: 5,76 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
ISO-koodi-kääntöterä	APMX 16..12 TR
Laji	HB735
Lastuava aine	KM
Pöytälevyn paksuus	5,76 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	270 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	205 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	175 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu rajoituksin	50 m/min	S
GG(G)	sopii rajoituksin	140 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		