

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangentialinen tehokulmajyrsin väljä jako, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 25/3mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	215952 25/3
GTIN	4045197939845
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Paras mahdollinen vakaus tangentialisten kääntöterien ansiosta. Korkeat syöttöarvot maksimaaliseen lastuamismäärään ihanteelliseen kääntöterän vakauteen lastuamissuunnassa.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 1,2** käytetään terän nro **674252 koko 8 IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	180 mm
Terien lkm Z	3
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	8 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Sopiva kääntöterä	LO.U0904..
Terän Ø D_c	25 mm
Varren Ø D_s h6	25 mm
Ulkoneman pituus L_1	30 mm
Sarja	Power Tang
varren malli	Lieriövarsi

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP