

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangentialinen tehokulmajyrsin tiheä jako, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 16/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215954 16/2
GTIN	4045197939869
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Paras mahdollinen vakaus tangentialisten kääntöterien ansiosta. Korkeat syöttöarvot maksimaaliseen lastuamismäärään ihanteelliseen kääntöterän vakauteen lastuamissuunnassa.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 1,2** käytetään terän nro **674252 koko 8 IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L_1	25 mm
Sopiva kääntöterä	LO.U0904..
Terän Ø D_c	16 mm
Varren Ø D_s h6	16 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	8 mm
Kokonaispituus L_{ges}	78 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219868 1 (8IP; 1,2 Nm)
Terien lkm Z	2
Sarja	Power Tang
varren malli	weldonvarsi

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP