

**Garant****GARANT Power Tang 90° - tangentialinen tehokulmajyrsin väljä jako,  
Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 20/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215952 20/2
GTIN	4045197939838
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Paras mahdollinen vakaus tangentialisten kääntöterien ansiosta.  
Korkeat syöttöarvot maksimaaliseen lastuamismäärään ihanteelliseen kääntöterän vakauteen lastuamissuunnassa.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 1,2** käytetään terän nro **674252 koko 8 IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus $L_{ges}$	160 mm
Sopiva kääntöterä	LO.U0904..
Ulkoneman pituus $L_1$	30 mm
Varren Ø $D_s$ h6	20 mm
Terien lkm Z	2
Terän Ø $D_c$	20 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	8 mm
Sarja	Power Tang
varren malli	Lieriövarsi
Asetuskulma $\kappa$	90 astetta

Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP