

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangentialinen tehokulmajyrsin väljä jako, reiällä,
Ø D / Terien lkm Z: 50/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215966 50/5
GTIN	4045197940025
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Paras mahdollinen vakaus tangentialisten kääntöterien ansiosta.
Korkeat syöttöarvot maksimaaliseen lastuamismäärään ihanteelliseen kääntöterän vakauteen lastuamissuunnassa.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 1,2** käytetään terän nro **674252 koko 8 IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

KiinnitysreiänØ	22 mm
Terien lkm Z	5
Terän Ø D _c	50 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	8 mm
Sopiva kääntöterä	LO.U0904..

Kokonaispituus L _{ges}	40 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Sarja	Power Tang
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2