

Garant

GARANT Power Tang 90° - tangentialinen tehokulmajyrsin tiheä jako, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 32/5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	215954 32/5
GTIN	4045197939890
Tuoteluokka	210

Kuvaus

Malli:

Paras mahdollinen vakaus tangentialisten kääntöterien ansiosta. Korkeat syöttöarvot maksimaaliseen lastuamismäärään ihanteelliseen kääntöterän vakauteen lastuamissuunnassa.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 1,2** käytetään terän nro **674252 koko 8 IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Varren Ø D _s h6	32 mm
Terien lkm Z	5
Sopiva kääntöterä	LO.U0904..
Terän Ø D _c	32 mm
Kokonaispituus L _{ges}	105 mm
Ulkoneman pituus L ₁	30 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	8 mm
Sarja	Power Tang

varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP