

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangentialinen tehokulmajyrsin tiheä jako, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 25/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215962 25/4
GTIN	4045197939999
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Paras mahdollinen vakaus tangentialisten kääntöterien ansiosta.
Korkeat syöttöarvot maksimaaliseen lastuamismäärään ihanteelliseen kääntöterän vakauteen lastuamissuunnassa.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 1,2** käytetään terän nro **674252 koko 8 IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	4
Kääntöterä-ruuvisarja	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Kiinnityskierre M	M12
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Kokonaispituus L _{ges}	30 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	8 mm
Terän Ø D _c	25 mm
Ø D ₂	23 mm

Sopiva kääntöterä	LO.U0904..
Sarja	Power Tang
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP