

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangentialinen tehokulmajyrsin tiheä jako,
Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 16/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215962 16/2
GTIN	4045197939975
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Paras mahdollinen vakaus tangentialisten kääntöterien ansiosta.
Korkeat syöttöarvot maksimaaliseen lastuamismäärään ihanteelliseen kääntöterän vakauteen lastuamissuunnassa.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 1,2** käytetään terän nro **674252 koko 8 IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Kiinnityskierre M	M8
Terien lkm Z	2
Terän Ø D _c	16 mm
Sopiva kääntöterä	LO.U0904..
Ø D ₂	13,5 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	8 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219868 1 (8IP; 1,2 Nm)
Kokonaispituus L _{ges}	23 mm
Ø D ₁ h ₆	8,5 mm

Sarja	Power Tang
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2