

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangentialinen tehokulmajyrsin väljä jako, reiällä,
Ø D / Terien lkm Z: 40/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215966 40/4
GTIN	4045197940018
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Paras mahdollinen vakaus tangentialisten kääntöterien ansiosta.
Korkeat syöttöarvot maksimaaliseen lastuamismäärään ihanteelliseen kääntöterän vakauteen lastuamissuunnassa.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 1,2** käytetään terän nro **674252 koko 8 IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	8 mm
KiinnitysreiänØ	16 mm
Terän Ø D_c	40 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Sopiva kääntöterä	LO.U0904..

Terien lkm Z	4
Sarja	Power Tang
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP

674252 8IP

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm

211750 1,2