

**Garant****GARANT Power Tang 90° - tangentialinen tehokulmajyrsin väljä jako, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 32/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215960 32/3
GTIN	4045197939968
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Paras mahdollinen vakaus tangentialisten kääntöterien ansiosta. Korkeat syöttöarvot maksimaaliseen lastuamismäärään ihanteelliseen kääntöterän vakauteen lastuamissuunnassa.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 1,2** käytetään terän nro **674252 koko 8 IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	LO.U0904..
Kääntöterä-ruuvisarja	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Terien lkm Z	3
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	35 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	32 mm
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	8 mm
Kiinnityskierre M	M16

Ø D <sub>2</sub>	30 mm
Sarja	Power Tang
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP