

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangentialinen tehokulmajyrsin väljä jako, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 25/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215960 25/3
GTIN	4045197939951
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Paras mahdollinen vakaus tangentialisten kääntöterien ansiosta. Korkeat syöttöarvot maksimaaliseen lastuamismäärään ihanteelliseen kääntöterän vakauteen lastuamissuunnassa.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 1,2** käytetään terän nro **674252 koko 8 IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	8 mm
Terän Ø D_c	25 mm
Kokonaispituus L_{ges}	30 mm
Terien lkm Z	3
Sopiva kääntöterä	LO.U0904..
Kääntöterä-ruuvisarja	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Kiinnityskierre M	M12
Ø $D_1\ h6$	12,5 mm

Ø D ₂	23 mm
Sarja	Power Tang
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP

674252 8IP

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm

211750 1,2