

**Garant**
**GARANT Power Tang 90° - tangentialinen tehokulmajyrsin tiheä jako,  
Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 25/4mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	215956 25/4
GTIN	4045197939920
Tuoteluokka	210

**Kuvaus**
**Malli:**

Paras mahdollinen vakaus tangentialisten kääntöterien ansiosta.  
Korkeat syöttöarvot maksimaaliseen lastuamismäärään ihanteelliseen kääntöterän vakauteen lastuamissuunnassa.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 1,2** käytetään terän nro **674252 koko 8 IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Ulkoneman pituus $L_1$	30 mm
Terän Ø $D_c$	25 mm
Terien lkm Z	4
Sopiva kääntöterä	LO.U0904..
Varren Ø $D_s$ h6	25 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	8 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	120 mm
Sarja	Power Tang
varren malli	Lieriövarsi

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2