

Garant

GARANT Power Tang 90° - tangentialinen tehokulmajyrsin väljä jako, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/7mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	215966 63/7
GTIN	4045197940032
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Paras mahdollinen vakaus tangentialisten kääntöterien ansiosta.
Korkeat syöttöarvot maksimaaliseen lastuamismäärään ihanteelliseen kääntöterän vakauteen lastuamissuunnassa.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 1,2** käytetään terän nro **674252 koko 8 IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
KiinnitysreiänØ	27 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	8 mm
Terien lkm Z	7

Sopiva kääntöterä	LO.U0904..
Terän Ø D _c	63 mm
Sarja	Power Tang
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjäähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2