

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangentialinen tehokulmajyrsin, Kierteellinen, Ø D / Z_{eff}: 32/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215974 32/3
GTIN	4045197940117
Tuoteluokka	210

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	39 mm
Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Terän Ø D_c	32 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	3
Ø D_2	30 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Kiinnityskierre M	M16
Sarja	Power Tang
Sopiva kääntöterä	LO.U0904..
Kääntöterien lukumäärä	15
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	90
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä

Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2