

**Garant**
**GARANT Power Tang 90° - tangentialinen tehokulmajyrsin, weldonvarsi, Ø D / Z<sub>eff</sub>: 40/4mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	215972 40/4
GTIN	4045197940094
Tuoteluokka	210

**Tekninen kuvaus**

enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	47 mm
vaikuttava terien lukumäärä $Z_{eff}$	4
Kokonaispituus $L_{ges}$	131 mm
Varren Ø $D_s$ h6	32 mm
Ulkoneman pituus $L_1$	69 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Terän Ø $D_c$	40 mm
Sopiva kääntöterä	LO.U0904..
Sarja	Power Tang
Kääntöterien lukumäärä	24
varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma $\kappa$	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä

Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2