

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangentialinen tehokulmajyrsin, weldonvarsi, Ø D / Z_{eff}: 32/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215972 32/3
GTIN	4045197940087
Tuoteluokka	210

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	LO.U0904..
Varren Ø D _s h6	32 mm
Terän Ø D _c	32 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	47 mm
Ulkoneman pituus L ₁	69 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z _{eff}	3
Kokonaispituus L _{ges}	131 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Sarja	Power Tang
Kääntöterien lukumäärä	18
varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisjäähdytys	kyllä

Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 8IP	674252 8IP