

**Garant****GARANT Power Tang 90° - tangentialinen tehokulmajyrsin tiheä jako, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 40/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215968 40/6
GTIN	4045197940049
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Paras mahdollinen vakaus tangentialisten kääntöterien ansiosta. Korkeat syöttöarvot maksimaaliseen lastuamismäärään ihanteelliseen kääntöterän vakauteen lastuamissuunnassa.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 1,2** käytetään terän nro **674252 koko 8 IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus $L_{ges}$	40 mm
Sopiva kääntöterä	LO.U0904..
KiinnitysreiänØ	16 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	8 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Terien lkm Z	6

Terän Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Sarja	Power Tang
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2