

Garant
GARANT Power Tang 90° - tangentialinen tehokulmajyrsin, Kierteellinen, Ø D / Z_{eff}: 25/2mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	215974 25/2
GTIN	4045197940100
Tuoteluokka	210

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Kokonaispituus L _{ges}	45 mm
Terän Ø D _c	25 mm
Ø D ₂	23 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z _{eff}	2
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	32 mm
Kiinnityskierre M	M12
Sarja	Power Tang
Sopiva kääntöterä	LO.U0904..
Kääntöterien lukumäärä	8
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	90
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä

Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2