

**Viistejyrsin 45°, weldonvarsi, Tyyppi: 4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216625 4
GTIN	4045197940162
Tuoteluokka	220

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	SP..060304
Ø D	4 mm
Ulkoneman pituus L ₁	28 mm
Kokonaispituus L _{ges}	80 mm
suurin viisteen Ø D _{max}	10 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Terien lkm Z	1
Varren Ø D _s h6	12 mm
varren malli	weldonvarsi
Viistekulma taakse	45 astetta
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP

674252 8IP

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm

211750 1,2