

**Viistejyrsin 45°, weldonvarsi, Tyyppi: 11****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216625 11
GTIN	4045197940179
Tuoteluokka	220

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus $L_{ges}$	80 mm
$\varnothing D$	11 mm
Varren $\varnothing D_s h_6$	12 mm
suurin viisteen $\varnothing D_{max}$	20 mm
Terien lkm Z	2
Sopiva kääntöterä	SP..060304
Kääntöterä-ruuvisarja	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Ulkoneman pituus $L_1$	32 mm
varren malli	weldonvarsi
Viistekulma taakse	45 astetta
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

**Tarvikkeet**

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP

674252 8IP

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm

211750 1,2