

**Viistejyrsin 45°, weldonvarsi, Tyyppi: 12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216625 12
GTIN	4045197940186
Tuoteluokka	220

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	219841 (15IP; 3,0 Nm)
suurin viisteen $\varnothing D_{\max}$	23,7 mm
Varren $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Sopiva kääntöterä	SP..09T308
Kokonaispituus L_{ges}	100 mm
$\varnothing D$	12 mm
Terien lkm Z	1
Ulkoneman pituus L_1	37 mm
varren malli	weldonvarsi
Viistekulma taakse	45 astetta
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP

674252 15IP

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm

211750 3,0