

**Viistejyrsin 45°, weldonvarsi, Tyyppi: 16****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 216625 16 |
| GTIN | 4045197940193 |
| Tuoteluokka | 220 |

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Kokonaispituus L_{ges} | 100 mm |
| Terien lkm Z | 2 |
| Sopiva kääntöterä | SP..09T308 |
| Ulkoneman pituus L_1 | 32 mm |
| $\varnothing D$ | 16 mm |
| suurin viisteen $\varnothing D_{max}$ | 28,8 mm |
| Varren $\varnothing D_s$ h6 | 16 mm |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 219841 (15IP; 3,0 Nm) |
| varren malli | weldonvarsi |
| Viistekulma taakse | 45 astetta |
| Sisäjähdytys | ei |
| Tuotetyyppi | Viistejyrsin |

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu
vääntömomentti 3,0 Nm

211750 3,0