

HOLEX®
SNMX 120408, HUX25, Säde: 1 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	251399 1
GTIN	4045197940346
Tuoteluokka	29W

Kuvaus
Sopii :

Kiinnityspidin PSSN. Esimerkiksi kiinnityspidin nro 251102; 251103; 251112; 251113.

Huomautus:

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on ≥ 3 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.

Laji: HUX25

Lastuamissyvyys a_p : 1 - 4 mm

Syöttö f : 0,1 - 0,2 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 120 m/min

Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 30 - 80 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	1 - 4 mm
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	30 - 80 m/min
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 120 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Lastuava aine	KM

Oheiskäyttö	M
Laji	HUX25
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,1 - 0,2 mm/kierr,
Sarja	eco-kääntöteränpidin
Sarja	QuickTurn-kääntöteränpitimet
Sarja	Kääntöteränpidin
ISO-koodi-kääntöterä	SNMX 120408
Tuotenimen määrite	HUX25