



Pumppukärryt, Haarukan pituus: 800mm



Tilastiedot

Tilausnumero	919910 800
GTIN	4017976021188
Tuoteluokka	96D

Kuvaus

Malli:

Rungossa ja haarukoissa kieroutumaton rakenne.

Tukeva, teräsputkesta valmistettu vetoaisa, vastalaakeri työntämistä varten. Haarukkapyörät nailonia Ø 80×93 mm.

Pintakäsittely:

Keltainen, **jauhemaalattu.**

Tekninen kuvaus

Paino	66 kg
Haarukkapyörien Ø	80×93 mm
Vaaka	ei
Kääntyvien pyörien materiaali	joustava kokokumi
Kantavuus	2500 kg
Haarukkapyörien materiaali	yksi jälkiä jättämätön nailonpyörä
Haarukan leveys	160 mm
Leveys	540 mm

Haarukan pituus	800 mm
Pituus	1190 mm
Nostoalue	85 - 200 mm
Kääntyvien pyörien Ø	200×50 mm
Väri	keltainen
Tuotetyppi	Pumppukärret