



ROTO DRIVE -pursekaavin, pursekaavinpää Ø 10,4



Tilaustiedot

Tilausnumero	838605
GTIN	7290005395451
Tuoteluokka	83G

Kuvaus

Malli:

Kahva ja siinä säilytettävä, vaihdettava pursekaavinpää. Helppokäyttöinen veivijärjestelmän ansiosta.

Käyttö:

Vaivattomaan ja puhtaaseen purseenpoistoon, viistämiseen ja viimeistelyyn. Sopii käytettäväksi porauksissa, ulkokehissä, kierteissä ja urissa.

Kokonaispituus: 155 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	155 mm
Tuotetyyppi	Purseenpoistin

Tarvikkeet

Reikäpursekaavinpää, HSS-varsi, 90° Pursekaavinpään Ø 3,2 mm	838610 3,2
Sisäkierteenpuhdistusterä (HSS)	838710
Reikäpursekaavinpää, HSS-varsi, 90° Pursekaavinpään Ø 20 mm	838610 20
Reikäpursekaavinpää, HSS-varsi, 90° Pursekaavinpään Ø 10,4 mm	838610 10,4

Ulkopursekaavinpää HSS, 4– 18 mm:n Ø:lle	838660
Pursekaavin reikiä varten 90°, varsi HSS TiN -pinnoitettu Pursekaavinpään Ø 10,4 mm	838611 10,4
Reikäpursekaavinpää, HSS-varsi, 90° Pursekaavinpään Ø 6,3 mm	838610 6,3
O-rengasuran HSS-pursekaavinterä	838760