

Garant**NPT-kalvin 1:16, NPT: 3/8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	162650 3/8
GTIN	4045197940865
Tuoteluokka	110

Kuvaus**Malli:**

Kartiomaisesti tai porrastetusti työstettyjen jatkuvien porausten kalvintaan. Ei lieriömäisiin porauksiin.

Tekninen kuvaus

isompi $\varnothing D_2$	15,4 mm
pienempi $\varnothing D_3$	13,75 mm
Varren nelikulmio \square	9 mm
Kokonaispituus L	85 mm
Terien lkm Z	8
Terän pituus L_c	27 mm
varren $\varnothing D_s$	12 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Standardi	Tehdasnormi
Kartiosuhde	1:16
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	läpireiällä

Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		