

**Garant****NPT-kalvin 1:16, NPT: 3/4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	162650 3/4
GTIN	4045197940889
Tuoteluokka	110

**Kuvaus****Malli:**

Kartiomaisesti tai porrastetusti työstettyjen jatkuvien porausten kalvintaan. Ei lieriömäisiin porauksiin.

**Tekninen kuvaus**

isompi $\varnothing D_2$	24,5 mm
pienempi $\varnothing D_3$	22,25 mm
Terän pituus $L_c$	35 mm
Varren nelikulmio $\square$	16 mm
Kokonaispituus L	105 mm
Terien lkm Z	10
varren $\varnothing D_s$	20 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Standardi	Tehdasnormi
Kartiosuhde	1:16
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	läpireiällä

Värirennas	ilman
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		