

Lastusäiliö, jossa välipohja reikälevyä, Tilavuus: 500l



Tilaustiedot

Tilausnumero	919930 500
GTIN	2050001936752
Tuoteluokka	94B

Kuvaus

Malli:

Öljy- ja vesitiiviissä säiliössä on **koko pohjan käsittävä ruuvattu reikälevyosa** ja 1 tuuman tyhjennyshana. Siksi se soveltuu **erityisesti nesteiden ja kiinteiden aineiden keräykseen ja erotteluun**.

Säiliön seinävahvuus on 3 mm, ja säiliö on helppo kipata vaijerilla trukin istuimelta käsin.

Rungossa on aukot haarukkatrukin haarukoille.

Lukitus estää tahattoman luiskahtamisen, ja kaukalon reuna on profiloitu kokonaan.

Pintakäsittely:

Väri vaihtoehtoina vaaleansininen RAL 5012, keltaoranssi RAL 2000, tulenpunainen RAL 3000, murrettu vihreä RAL 6011, harmaa RAL 7005 **maalipinta**.

Tekninen kuvaus

Tilavuus	500 l
Paino	130 kg
Pituus	1440 mm
Kuljetin	kyllä
Työntöaukkojen etäisyys B	150 mm

Kaatoreunan korkeus	495 mm
Laskuhanan rakenne	Laskuhana ilman sihtiä
Työntöaukon mitta D	60 mm
Reikälevyvarusteet	Reikälevyvälipohja
Kantavuus	1000 kg
Korkeus	680 mm
Haarukka-aukon sisäkorkeus	60 mm
Kallistusmekanismi	Kuljetin
hitsattu öljytiiviiksi	kyllä
Haarukka-aukon sisäleveys	200 mm
Työntöaukon mitta A	200 mm
työntöaukot	kyllä
Leveys	780 mm
Värivalikoima	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tuotetyyppi	Lastukaukalo, kipattava

Tarvikkeet

Lastusäiliöiden ja kaatokauhojen pyöräsarja, polyamidia, 4 pyörää Kantokyky / pyörä 450 kg

919970 450