



Kippivaunu RAL 5007, laskuhana, Tilavuus: 250l



Tilaustiedot

Tilausnumero	919920 250
GTIN	4017976147017
Tuoteluokka	96D

Kuvaus

Malli:

Öljytiiviiksi hitsattu kippi, kippilaakeroitu.
Kahteen kertaan taivutettu kaukalon yläreuna.
Jalustaan integroitu trukki-alusta, astinpelti ja kippivarmistus.
2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat ja urakuulalaakeroidut navat.
TOTAL STOP -keskusjarrujärjestelmä standardin EN 1757-3 mukaisesti vakiona kääntyvissä pyörissä.

Kuvateksti:

Laskuhana,
jossa suodatin nesteiden ja kiinteiden aineiden erottelua varten.
Kippi vapautetaan manuaalisesti.
Haarukkavaunun tai painavan kuorman tyhjentämiseen suosittelemme automaattikippia.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu**.

Tekninen kuvaus

Työntöaukkojen etäisyys B	203 mm
Pyörän Ø	200 mm

Haarukka-aukon sisäleveys	194 mm
Korkeus	780 mm
Pituus	1359 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Laatikon pituus	1200 mm
hitsattu öljytiiviiksi	kyllä
Laatikon korkeus	413 mm
Tilavuus	250 l
Paino	70 kg
Laatikon leveys	652 mm
Kuljetin	ei
työntöaukot	kyllä
Laskuhanan rakenne	laskuhana, jossa suodatin
Kallistusvarmistus	kyllä
Kaatoreunan korkeus pyörien kanssa	780 mm
Kallistusmekanismi	manuaalinen
Leveys	713 mm
Työntöaukon mitta A	194 mm
Haarukka-aukon sisäkorkeus	72 mm
Kantavuus	750 kg
Työntöaukon mitta D	72 mm
Työntöaukon mitta C	603 mm
Pyörien määrä	4
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Pyörän materiaali	TPE
Väri	kirkkaansininen RAL 5007
Standardi	EN 1757-3
Tuotetyyppi	Lastukaukalo, kipattava

