



Pumppukärryt, Haarukan pituus: 1150mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	919910 1150
GTIN	4017976021164
Tuoteluokka	96D

Kuvaus

Malli:

Rungossa ja haarukoissa kieroutumaton rakenne.

Tukeva, teräsputkesta valmistettu vetoaisa, vastalaakeri työntämistä varten. Haarukkapyörät nailonia Ø 80 x 70 mm.

Pintakäsittely:

Keltainen, **jauhemaalattu.**

Tekninen kuvaus

Paino	76 kg
Haarukkapyörien Ø	80x70 mm
Haarukan pituus	1150 mm
Pituus	1540 mm
Nostoalue	85 - 200 mm
Leveys	540 mm
Haarukan leveys	160 mm
Kääntyvien pyörien Ø	200x50 mm

Kääntyvien pyörien materiaali	joustava kokokumi
Vaaka	ei
Kantavuus	2500 kg
Haarukkapyörien materiaali	kaksi jälkiä jättämätöntä nailonpyörää
Väri	keltainen
Tuotetyyppi	Pumppukärryt