



Kippivaunu RAL 5007, laskuhana, Tilavuus: 450l



Tilaustiedot

Tilausnumero	919920 450
GTIN	4017976147024
Tuoteluokka	96D

Kuvaus

Malli:

Öljiytiiviksi hitsattu kippi, kippilaakeroitu.

Kahteen kertaan taivutettu kaukalon yläreuna.

Jalustaan integroitu trukki-alusta, astinpelti ja kippivarmistus.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat ja urakuulalaakeroituvat navat. TOTAL STOP -keskusjarrujärjestelmä standardin EN 1757-3 mukaisesti vakiona kääntyvissä pyörissä.

Kuvateksti:

Laskuhana,

jossa suodatin nesteiden ja kiinteiden aineiden erottelua varten.

Kippi vapautetaan manuaalisesti.

Haarukkavaunun tai painavan kuorman tyhjentämiseen suosittelemme automaattikippä.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, jauhemaalattu.

Tekninen kuvaus

Työntöaukkojen etäisyys B	203 mm
---------------------------	--------

Pituus	1374 mm
Työntöaukon mitta D	72 mm
Kantavuus	750 kg
Työntöaukon mitta C	603 mm
Laatikon leveys	669 mm
Laskuhanan rakenne	laskuhana, jossa suodatin
Kaatoreunan korkeus pyörien kanssa	733 mm
Pyörän materiaali	TPE
Kuljetin	ei
Tilavuus	450 l
Korkeus	1072 mm
Laatikon korkeus	708 mm
Leveys	730 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
hitsattu öljytiiviiksi	kyllä
Kallistusvarmistus	kyllä
Pyörien määrä	4
Työntöaukon mitta A	194 mm
Haarukka-aukon sisäkorkeus	72 mm
työntöaukot	kyllä
Haarukka-aukon sisäleveys	194 mm
Paino	83 kg
Laatikon pituus	1214 mm
Pyörän Ø	200 mm
Kallistusmekanismi	manuaalinen
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Väri	kirkkaansininen RAL 5007
Standardi	EN 1757-3
Tuotetyyppi	Lastukaukalo, kipattava

