


Lastukaukalo, matala asennuskorkeus, maalattu, Tilavuus: 1000l



Tilaustiedot

Tilausnumero	919955 1000
GTIN	2050001937469
Tuoteluokka	94B

Kuvaus

Malli:

Kipattava kaukalo **kiinteille aineille, alhainen rakennekorkeus** ja kätevä kaatokulma. Kaato onnistuu vaijerilla kaikilta korkeuksilta.

Kaukalon koko reuna on profiloitu ja tukevassa perusrungossa on aukot trukin haarukoille.

Lukitus estää tahattoman luiskahtamisen ja kallistumisen.

Aukkojen sisämitat L×K = 200×60 mm.

Pintakäsittely:

Valittavissa vaaleansininen RAL 5012, keltaoranssi RAL 2000, tulenpunainen RAL 3000, murrettu vihreä RAL 6011, harmaa RAL 7005 **maalipinta**.

Tekninen kuvaus

Pituus	1640 mm
Kantavuus	1500 kg
Korkeus	780 mm
Käyttöalue	kiintoaineita varten
Työntöaukkojen etäisyys B	495 mm

Leveys	1280 mm
Paino	184 kg
Tilavuus	1000 l
Kaatoreunan korkeus	565 mm
Värivalikoima	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tuotetyyppi	Lastukaukalo, kipattava

Tarvikkeet

Lastusäiliöiden ja kaatokauhojen pyöräsarja, polyamidia, 4 pyörää Kantokyky / pyörä 450 kg

919970 450