



Pyältämistyökalu Oikea, Varren koko: 12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290018 12
GTIN	4030741660689
Tuoteluokka	29H

Kuvaus

Malli:

Varressa kierteellinen tappi päästökulman korjaukseen.
KM-sokkatappi parantaa kulumisenkestävyyttä.

- **Minimaalinen paine pienentää työkappaleen ja koneen kuormitusta.**
- **Synkronikara pyällyspitimien ja kärkikorkeuden yksinkertaista säätöä varten.**

Tekninen kuvaus

Varren leveys	12 mm
Työstöalue	0 - 15 mm
Kehran porauksen Ø:lle d ₂	4 mm
Sokkatappi	299910 6
Kehran Ø:lle d ₁	15 mm
Varren korkeus	12 mm
Kehran leveydelle b	4 mm
pyällyspitilille	RAA 2×AA
pyällyspitilille	RBL 2×BR
pyällyspitilille	RGE45° BL/BR45°
pyällyspitilille	RBR 1×BL

pyällyprofilille	RBR 2xBL
Tuotetyyppi	Pyällystyökalu