



Kippivaunu RAL 5007, laskuhana, Tilavuus: 600l



Tilaustiedot

Tilausnumero	919920 600
GTIN	4017976147031
Tuoteluokka	96D

Kuvaus

Malli:

Öljiytyiviiksi hitsattu kippi, kippilaakeroitu.

Kahteen kertaan taivutettu kaukalon yläreuna.

Jalustaan integroitu trukki-alusta, astinpelti ja kippivarmistus.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat ja urakuulalaakeroidut navat. TOTAL STOP -keskusjarrujärjestelmä standardin EN 1757-3 mukaisesti vakiona kääntyvissä pyörissä.

Kuvateksti:

Laskuhana,

jossa suodatin nesteiden ja kiinteiden aineiden erottelua varten.

Kippi vapautetaan manuaalisesti.

Haarukkavaunun tai painavan kuorman tyhjentämiseen suosittelemme automaattikippä.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, jauhemaalattu.

Tekninen kuvaus

Haarukka-aukon sisäleveys	194 mm
---------------------------	--------

Leveys	855 mm
Laatikon korkeus	735 mm
Pyörien määrä	4
Pyörän materiaali	TPE
Pituus	1458 mm
Haarukka-aukon sisäkorkeus	72 mm
Kallistusmekanismi	manuaalinen
Laatikon pituus	1321 mm
Kaatoreunan korkeus pyörien kanssa	843 mm
Kantavuus	750 kg
Korkeus	1099 mm
Kuljetin	ei
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
hitsattu öljytiiviiksi	kyllä
Työntöaukkojen etäisyys B	327 mm
Laskuhanan rakenne	laskuhana, jossa suodatin
Paino	95 kg
Laatikon leveys	794 mm
Kallistusvarmistus	kyllä
Pyörän Ø	200 mm
Työntöaukon mitta D	72 mm
Työntöaukon mitta C	727 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Työntöaukon mitta A	194 mm
Tilavuus	600 l
työntöaukot	kyllä
Väri	kirkkaansininen RAL 5007
Standardi	EN 1757-3
Tuotetyyppi	Lastukaukalo, kipattava

