

Lastukippivaunu, sis. reikälevypohjan, Tilavuus: 250l



Tilaustiedot

Tilausnumero	919935 250
GTIN	2050001936776
Tuoteluokka	94B

Kuvaus

Malli:

Öljy- ja vesitiivis säiliö voidaan **kipata tyhjäksi tasaisella maalla**, ja siinä on myös reikälevyosa ja tyhjennyshana.

Säiliö on varustettu haarukataskuilla ja varmistimilla, jotka estävät tahattoman luiskahtamisen ja kaatumisen. Mukana kaksi täyskumipyörää ja yksi kääntyvä pyörä, jossa on pysäköintijarru.

Pintakäsittely:

Väri vaihtoehtoina vaaleansininen RAL 5012, keltaoranssi RAL 2000, tulenpunainen RAL 3000, murrettu vihreä RAL 6011, harmaa RAL 7005 **maalipinta**.

Tekninen kuvaus

Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	1
Pyörien määrä	3
Työntöaukon mitta D	55 mm
Kantavuus	300 kg
hitsattu öljytiiviiksi	kyllä
työntöaukot	kyllä

Reikälevyvarusteet	Reikälevysisäke
Leveys	820 mm
Haarukka-aukon sisäkorkeus	55 mm
Tilavuus	250 l
Haarukka-aukon sisäleveys	170 mm
Pyörän materiaali	täyskumi
Pituus	1110 mm
tyhjennys tasaisella maalla	kyllä
Korkeus	990 mm
Laskuhanan rakenne	Laskuhana ilman sihtiä
Paino	70 kg
Työntöaukkojen etäisyys B	465 mm
Työntöaukon mitta A	170 mm
Kaatoreunan korkeus pyörien kanssa	685 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Hyötyleveys	540 mm
Värivalikoima	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tuotetyyppi	Lastukaukalo, kipattava