



Kippivaunu RAL 7035, laskuhana, Tilavuus: 250l



Tilaustiedot

Tilausnumero	919922 250
GTIN	4017976847016
Tuoteluokka	96D

Kuvaus

Malli:

Öljytiiviiksi hitsattu kippi, kippilaakeroitu.
Kahteen kertaan taivutettu kaukalon yläreuna.
Jalustaan integroitu trukki-alusta, astinpelti ja kippivarmistus.
2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat ja urakuulalaakeroituneet navat.
TOTAL-STOP-keskusjarrujärjestelmä standardin EN 1757-3 mukaisesti vakiona kääntyvissä pyörissä.

Kuvateksti:

Laskuhana,
jossa suodatin nesteiden ja kiinteiden aineiden erottelua varten.
Kippi vapautetaan manuaalisesti.
Haarukkavaunun tai painavan kuorman tyhjentämiseen suosittelemme automaattikippia.

Standardi:**EN 1757-3****Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Tekninen kuvaus

Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Leveys	713 mm

Korkeus	780 mm
Pyörien määrä	4
Työntöaukon mitta D	72 mm
Kuljetin	ei
Tilavuus	250 l
Laatikon korkeus	413 mm
työntöaukot	kyllä
hitsattu öljytiiviiksi	kyllä
Kallistusmekanismi	manuaalinen
Laskuhanan rakenne	laskuhana, jossa suodatin
Kallistusvarmistus	kyllä
Paino	70 kg
Pituus	1359 mm
Työntöaukkojen etäisyys B	203 mm
Pyörän materiaali	TPE
Työntöaukon mitta A	194 mm
Pyörän Ø	200 mm
Työntöaukon mitta C	603 mm
Haarukka-aukon sisäkorkeus	72 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Kantavuus	750 kg
Kaatoreunan korkeus pyörien kanssa	780 mm
Laatikon leveys	652 mm
Haarukka-aukon sisäleveys	194 mm
Laatikon pituus	1200 mm
Väri	vaaleanharmaa RAL 7035
Standardi	EN 1757-3
Tuotetyyppi	Lastukaukalo, kipattava

