


**KOMET® Unisix® -kääntöterä, BK7935, merkintä tyyppi W29: 24-010****Tilastiedot**

Tilausnumero	236910 24-010
GTIN	4047109286221
Tuoteluokka	24T

Kuvaus**Sopii :**

nro 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

Huomautus:

Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.

tyyppi: INOX

ISO-koodi-kääntöterä: WOEX 05T304

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm²: 0,14 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 05T304
merkintä	24-010
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,14 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Laji	BK7935
tyyppi	INOX
Lastuava aine	KM

Tuotetyyppi

Kääntöterä poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		