



KOMET REAMAX® TS -kalvinpää H7 HM ASG3000, DGB-P, Nimellis-Ø D: 20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	239822 20
GTIN	
Tuoteluokka	27E

Kuvaus

Malli:

Kalvinpää, suora hammastus, **valmiiksi hiottu sovitteelle H7.**

Käyttöön mukautettu terämitoitus. Jälkisaadettävissä μ -alueella kulumisen kompensointiin ja pienimpien mahdollisten perustoleranssien saavuttamiseksi, alk. IT4. Läpireikien poraamiseen 5xD saakka.

Mitoituksessa **ASG3000** leikkuukulmalla 45° ylimääräinen lastu-ura poistaa lastut tarkasti terää pitkin. **Pohja- ja läpireikien poraamiseen.**

Huomautus:

- **Muita kokoja saatavissa lyhyellä toimitusajalla pyynnöstä.**
- **Sopivat pidikkeet nroista 239880 – 239940.**
- **Ohjekäyttöarvot koskevat läpiporauksia.**

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D	20 mm
Terän pituus l ₁	6 mm
Terien lkm Z	6
pitimelle nro 239880 - 239940	20 – 21,99
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,8 mm/kierr,
Pään pituus l	20 mm

Pinnoitus	DGB-P
Poraustoleranssi	H7
Käyttö poraustavalla	pohja- ja läpireiällä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Leikkuupala kalvintaan

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	40 m/min	H
GGG	soveltuu	180 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		