



Kippivaunu RAL 7035, laskuhana, Tilavuus: 450l



Tilaustiedot

Tilausnumero	919922 450
GTIN	4017976847023
Tuoteluokka	96D

Kuvaus

Malli:

Öljiytiviiksi hitsattu kippi, kippilaakeroitu.
Kahteen kertaan taivutettu kaukalon yläreuna.
Jalustaan integroitu trukki-alusta, astinpelti ja kippivarmistus.
2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat ja urakuulalaakeroitnut navat.
TOTAL-STOP-keskusjarrujärjestelmä standardin EN 1757-3 mukaisesti vakiona kääntyvissä pyörissä.

Kuvateksti:

Laskuhana,
jossa suodatin nesteiden ja kiinteiden aineiden erottelua varten.
Kippi vapautetaan manuaalisesti.
Haarukkavaunun tai painavan kuorman tyhjentämiseen suosittelemme automaattikippia.

Standardi:**EN 1757-3****Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Tekninen kuvaus

Pituus	1374 mm
--------	---------

Haarukka-aukon sisäkorkeus	72 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Työntöaukon mitta D	72 mm
Laatikon leveys	669 mm
Kallistusvarmistus	kyllä
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Kuljetin	ei
Paino	83 kg
Työntöaukkojen etäisyys B	203 mm
Työntöaukon mitta C	603 mm
Kallistusmekanismi	manuaalinen
Laatikon korkeus	708 mm
Työntöaukon mitta A	194 mm
Pyörien määrä	4
työntöaukot	kyllä
Haarukka-aukon sisäleveys	194 mm
Kaatoreunan korkeus pyörien kanssa	733 mm
Pyörän materiaali	TPE
Pyörän Ø	200 mm
Leveys	730 mm
Korkeus	1072 mm
Tilavuus	450 l
hitsattu öljytiiviiksi	kyllä
Laskuhanan rakenne	laskuhana, jossa suodatin
Laatikon pituus	1214 mm
Kantavuus	750 kg
Väri	vaaleanharmaa RAL 7035
Standardi	EN 1757-3
Tuotetyyppi	Lastukaukalo, kipattava

