

Tynnyrikärry, sinkitty, Tyyppi: FRW-I**Tilaustiedot**

Tilausnumero	919907 FRW-I
GTIN	4052462018105
Tuoteluokka	96U

Kuvaus**Malli:**

Kevyt, tukeva vaunu tynnyreille, joiden Ø on korkeintaan 600 mm. Teräspeltirakenne. 4 kääntyvää polyamidipyörää, yhdessä pyörässä pysäköintijarru, Ø 100 mm.

Pintakäsittely:

Kuumasinkitty.

Tekninen kuvaus

Sisä-Ø	600 mm
Kääntyvien jarruttomien pyörien lukumäärä	3
Kantavuus	300 kg
Kääntyvien pyörien materiaali	polyamidi
Leveys	655 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	1
Paino	10 kg
Korkeus	165 mm
Materiaali	Sinkityt
Syvyys	610 mm

Pyörän Ø	100 mm
Tuotetyyppi	Tynnyrikärry