



Kippivaunu RAL 7035, laskuhana, Tilavuus: 600l



Tilaustiedot

Tilausnumero	919922 600
GTIN	4017976847030
Tuoteluokka	96D

Kuvaus

Malli:

Öllytiiviiksi hitsattu kippi, kippilaakeroitu.
Kahteen kertaan taivutettu kaukalon yläreuna.
Jalustaan integroitu trukki-alusta, astinpelti ja kippivarmistus.
2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat ja urakuulalaakeroitnut navat.
TOTAL-STOP-keskusjarrujärjestelmä standardin EN 1757-3 mukaisesti vakiona kääntyvissä pyörissä.

Kuvateksti:

Laskuhana,
jossa suodatin nesteiden ja kiinteiden aineiden erottelua varten.
Kippi vapautetaan manuaalisesti.
Haarukkavaunun tai painavan kuorman tyhjentämiseen suosittelemme automaattikippia.

Standardi:**EN 1757-3****Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Tekninen kuvaus

hitsattu öljytiiviiksi	kyllä
------------------------	-------

Kantavuus	750 kg
Tilavuus	600 l
Pituus	1458 mm
Haarukka-aukon sisäkorkeus	72 mm
Työntöaukkojen etäisyys B	327 mm
Kallistusvarmistus	kyllä
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Työntöaukon mitta A	194 mm
Haarukka-aukon sisäleveys	194 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Työntöaukon mitta C	727 mm
Pyörän materiaali	TPE
Pyörien määrä	4
Laskuhanan rakenne	laskuhana, jossa suodatin
Leveys	855 mm
Laatikon korkeus	735 mm
työntöaukot	kyllä
Korkeus	1099 mm
Laatikon pituus	1321 mm
Pyörän Ø	200 mm
Laatikon leveys	794 mm
Kaatoreunan korkeus pyörien kanssa	843 mm
Työntöaukon mitta D	72 mm
Kallistusmekanismi	manuaalinen
Kuljetin	ei
Paino	95 kg
Väri	vaaleanharmaa RAL 7035
Standardi	EN 1757-3
Tuotetyyppi	Lastukaukalo, kipattava

