



## Saksipumppukärry, Kantavuus: 1000kg



### Tilaustiedot

Tilausnumero	919916 1000
GTIN	4017976068152
Tuoteluokka	96D

### Kuvaus

#### Malli:

Rungossa ja haarukoissa kieroutumaton rakenne.  
Hydraulinen käsipumppu, huoltovapaa laakerointi. Tukeva, teräsputkesta valmistettu vetoaisa, vastalaakeri työntämistä varten.

#### Kuvateksti:

Nostoalue 85 - 800 mm.  
Haarukkapyörät polyuretaania Ø 80 × 50 mm.  
Kääntyvät pyörät polyuretaania Ø 180 × 50 mm.

#### Pintakäsittely:

Keltainen/musta, **jauhemaalattu.**

### Tekninen kuvaus

Haarukan leveys	160 mm
Paino	110 kg
Pituus	1540 mm
Kääntyvien pyörien Ø	180×50 mm

Leveys	540 mm
Haarukkapyörien Ø	80×50 mm
Haarukkapyörien materiaali	polyuretaani
Kääntyvien pyörien materiaali	polyuretaani
Nostoalue	85 - 800 mm
Haarukan pituus	1165 mm
Kantavuus	1000 kg
Tuotetyyppi	Saksinostovaunu