

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 16/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261352 16/07
GTIN	4045197941527
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	11 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	19,5 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Terän koko	7 mm
Kiinnityspituus L ₂	15 mm
ISO-koodi pidin	A16M SVVCR/L07
Asetuskulma κ	72,5 astetta
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Pään pituus L ₁	36 mm
Kaulan leveys L ₄	12,9 mm
Hyötysyvyys T	6 mm
varren Ø D _s	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX6	674248 TX6
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659957 200