

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 10/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261346 10/07
GTIN	4045197941459
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	100 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	12,5 mm
Kaulan leveys L ₄	7,5 mm
Keskisiirto L ₃	7 mm
ISO-koodi pidin	A10H SVLCR/L07
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Kiinnityspituus L ₂	9 mm
Pään pituus L ₁	22 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Asetuskulma κ	95 astetta
Terän koko	7 mm
Hyötysyvyys T	5 mm
varren Ø D _s	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Momenttiruuvitaltaasteikko, D 6,3-Bit-kiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659905 200
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Torx®-profiili TX6	675155 TX6
Momenttiruuvinväänninasteikko, D 6,3-Bit-kiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659956 200